


1

## 外部及按键功能说明



- ① OLS接口：激光光源输出口
- ② LED照明灯：手电筒照明
- ③ 显示屏：显示测试结果等信息
- ④  $\lambda$ 键：可切换2或3种不同的输出波长测试
- ⑤ LED键：开启/关闭手电筒
- ⑥ CW/HZ键：可切换载波频率 270Hz / 1kHz / 2kHz
- ⑦ 开/关机键：开启或关闭设备 ⑧ 电源电量 ⑬ 背光键
- ⑨ 自动关机 ⑩ 频率
- ⑪ 单位 ⑫ 波长

3

## 背光控制



开机状态下，按 即可激活背光，再按一下关闭背光。背光用在夜间或者较暗的场合照亮仪表显示屏。

4

## 波长选择



根据工程的需要，选择对应的波长来匹配光功率计。仪表开启后按“输出波长”键，输出波长依次切换到对应波长，并在显示屏上显示出。

本系列的激光光源可根据需求提供1310nm和1550nm双波长激光输出。

2

## 开机及省电功能的设置

Auto-off


按下“”键后仪表将开启。再次按下此键两秒以上仪表关闭。

本仪表具有省电功能，正常开机后没有任何操作十分钟左右，设备将自动关闭。如果需要屏蔽此功能使仪表一直保持在工作状态，只需要在开机时短按“开机”键，仪表显示屏左下方“Auto-off”消失表示取消省电功能。



5

## 载波输出




在实际工程中需要在光信号中加载音频载波用于识别光纤，仪表含有三种载波频率，分别为270Hz、1kHz、2kHz。

按下“调制载波”键后仪表将依次加载不同的载波，同时显示屏上会显示当前载波频率。

CW/HZ

## 6

## LED功能说明



按下“照明”键，即可开启LED照明灯，便于黑暗环境下施工和操作。

## 9

## 产品参数

波长 (nm)	850/1300nm 1310/1550nm 1310/1490/1550nm
输出功率	≥ -5dBm
光连接器	2.5mm通用 (1.25毫米LC可选)
电源	碱性电池(2 AAA 1.5V 电池)
输出稳定性	±0.05dB/15mins; ±0.1dB/ 8小时
调制频率	CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz
体积/重量	130x65x35mm / 180g

## ➤ 使用环境

- 使用环境海拔：海拔2000m以下地区

## 7

## 产品介绍

KLS-25m稳定光源，其特点是输出光功率、波长及光谱宽度稳定变化幅度小。外观升级的同时，新增LED灯照明。提供1310nm和1550nm双波长激光输出，主要用于FTTX网络和光纤测试。与光功率计结合使用时，用于测量光功率和端到端的光损耗。

## 8

## 产品特征

- 2.5mm通用接口
- 输出功率≥ -5dBm
- 波长 850/1300nm, 1310/1550nm, 1310/1490/1550nm
- 防坠落2m
- 低电压功能显示
- 防水按键适合各种户外环境
- 硅胶机壳保护设计
- 配置LED灯，便于黑暗环境工作



FC



SC



LC(选配)



ST

## 10

## 温馨提示

- ⚠ 在使用本产品前请阅读所有的指示和警告,不规范使用将会有产品或人身安全带来损害。

- 1) 不要将本产品存储在高温,强光及强磁场环境下,不要放置在火源等其它恶劣环境中。
- 2) 产品使用不当,容易造成产品本身或者可能危及人身财产安全。
- 3) 如因消费者违反产品说明书不恰当使用,造成的人身及财产损害将自行承担一切后果,本公司将不承担任何法律责任。
- 4) 非专业人员严禁分解本产品。
- 5) 避免使用超出本产品输出电流的用电器或负载(电路会保护,无输出)。
- 6) 避免强烈的物理作用,包括敲击、投掷、践踏、挤压等。

## ➤ 标准配置

- 包装纸盒、稳定光源主机、合格证、使用说明书。

## 联系方式

江苏吉星光通讯科技有限公司

电话 : 13814897945

邮箱 : info@komshine.com

地址 : 南京市雨花区宁双路十八号沁恒科技园

网址 : www.KomShine.com

