


▶ 1


外部及按键功能说明



- ① OLS接口：激光光源输出口
- ② LED照明灯：手电筒照明
- ③ 显示屏：显示测试结果等信息
- ④ λ 键：可切换7种不同的输出波长测试
- ⑤ LED键：开启/关闭手电筒，按任意键背光可亮
- ⑥ CW键：可切换载波频率 270Hz / 1kHz / 2kHz
- ⑦ 开/机关键：开启或关闭设备 ⑧ 电源电量
- ⑨ 自动关机
- ⑩ 频率
- ⑪ 单位
- ⑫ 波长

▶ 3

背光控制



开机状态下，背光一段时间后会自动关闭，关闭后按**任意键**即可激活背光。背光用在夜间或者较暗的场合照亮仪表显示屏。



▶ 4

波长选择



根据工程的需要，选择对应的波长来匹配光功率计。仪表开启后按“输出波长”键，输出波长依次切换到对应波长，并在显示屏上显示出。

本系列的激光光源可根据需求提供1310nm和1550nm双波长激光输出。



▶ 2

开机及省电功能的设置

Auto-off


按下“ \odot ”键后仪表将开启。再次按下此键两秒以上仪表关闭。

本仪表具有省电功能,正常开机后没有任何操作十分钟左右,设备将自动关闭。如果需要屏蔽此功能使仪表一直保持在工作状态,只需要在开机时短按“开机”键,仪表显示屏左下方“Auto-off”消失表示取消省电功能。



▶ 5

载波输出



在实际工程中需要在光信号中加载音频载波用于识别光纤，仪表含有三种载波频率，分别为270Hz、1kHz、2kHz。

按下“调制载波”键后仪表将依次加载不同的载波,同时显示屏上会显示当前载波频率。



6

LED功能说明



9

产品参数

波长 (nm)	1310+1550nm (SM)
	850+1300nm (MM)
	850+1300+1310+1550nm (SM&MM)
	1310+1490+1550nm (PON)
输出功率	≥ -5dBm
光连接器	SC&FC+2.5mm通用 (1.25毫米LC可选)
电源	碱性电池(3 AA 1.5V 电池)
输出稳定性	±0.05dB/15mins; ±0.1dB/ 8小时
调制频率	CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz
体积/重量	183*83*42mm/287g

7

产品介绍

KLS-35稳定光源，其特点是输出光功率、波长及光谱宽度稳定变化幅度小。提供单模光纤测量(1310nm/1550nm)双波长激光输出和多模光纤测量(850nm/1300nm)双波长激光输出，同时还可以提供单多(850nm/1300nm/1310nm/1550nm)四个波长激光输出和(1310nm/1490nm/1550nm)三波长激光输出。主要用于FTTX网络和光纤测试。与光功率计结合使用时，用于测量光功率和端到端的光损耗。

8

产品特征

- 2.5mm通用接口+SC&FC适配器
- 单模波长1310nm/1550nm
- 硅胶机壳保护设计，防坠落2m
- 配备LED灯，方便在黑暗中作业



接口附件



SC



FC

➤ 使用环境

- 使用环境海拔：海拔2000m以下地区

10

温馨提示

在使用本产品前请阅读所有的指示和警告,不规范使用将会有产品或人身安全带来损害。

- 1) 不要将本产品存储在高温,强光及强磁场环境下,不要放置在火源等其它恶劣环境中。
- 2) 产品使用不当,容易造成产品本身或者可能危及人身财产安全。
- 3) 如因消费者违反产品说明书不恰当使用,造成的人身及财产损害将自行承担一切后果,本公司将不承担任何法律责任。
- 4) 非专业人员严禁分解本产品。
- 5) 避免使用超出本产品输出电流的用电器或负载(电路会保护,无输出)。
- 6) 避免强烈的物理作用,包括敲击、投掷、践踏、挤压等。

➤ 标准配置

- 包装纸盒、稳定光源主机、合格证、使用说明书。

联系方式

江苏吉星光通讯科技有限公司

电话：13814897945

邮箱：info@komshine.com

地址：南京市雨花区宁双路十八号沁恒科技园

网址：www.KomShine.com

